


Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST



CARACTERÍSTICAS

Ideal para soportar varios tendidos de tubos, bandejas portacables y unidades de manejo de aire

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

Material:	Polietileno;Polipropileno;Acero
Acabado:	Caliente-inmersión galvanizada
Temperatura:	-45 to 65 °C
Factor de seguridad de carga estática:	3:01

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Altura (H)	Anchura (W)	Superficie
PSB24A	360475	610 mm	673 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB30A	360476	762 mm	826 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²
PSB36A	360477	914 mm	978 mm	142 mm	203 mm	118709mm ²

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud 1 (L1)	Longitud 2 (L2)	Altura (H)	Anchura (W)	Superficie
PSB42A	360478	1067 mm	1143 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²
PSB48A	360479	1219 mm	1283 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²
PSB60A	360480	1524 mm	1588 mm	142 mm	203 mm	183225mm ²


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Peso por unidad	Carga estática
PSB24A	360475	2 kg	8900N
PSB30A	360476	3 kg	8900N
PSB36A	360477	4 kg	8900N
PSB42A	360478	4 kg	13340N
PSB48A	360479	4 kg	13340N
PSB60A	360480	6 kg	13340N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se supone que las cargas estáticas están distribuidas uniformemente.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

