

Collier poire 115M pour charge moyenne, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD, M10 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

115M0075EG



Le collier poire à charge moyenne 115M est idéal pour la suspension de conduites stationnaires non isolées, notamment les tuyaux CPVC, dans les systèmes de gicleurs d'incendie. Un écrou à sertir moleté permet de simplifier les ajustements verticaux et ses bords évasés (tailles de 1,27 cm à 10,16 cm) permettent d'éviter que les tuyaux n'entrent en contact avec des bords tranchants du support.

FONCTIONS

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyauterie 1/2 à 4 po)

L'écrou à sertir retenu permet de s'assurer que le collier poire et l'écrou à sertir restent ensemble

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Fabriquée pour utiliser la taille minimale de tige filetée autorisée par la norme NFPA® pour la canalisation du gicleur d'incendie

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 597870

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille du tuyau: 3/4"

NB/DN: 20

Diamètre extérieur (OD): 26.9 mm

Taille du piquet (RS): M10


A: 75.9 mm

B: 30.2 mm

C: 23.9 mm

Charge statique maximale (F): 5000N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

