

Attache multi-fonction pour montage boîte sur tige fileté M4-M12, Trou 6,8mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

4Z34

FONCTIONS

Assure la fixation de boîtiers

Soutient les anneaux à brides filetés n° 10-24 et 1/4-20

Inspire plus de confiance lors de l'installation de conduits, MC/AC et les applications basse tension



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 170650

Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour

Taille du piquet (RS): M4;M6;M8;M10

Diamètre de fil: 3.9 - 4.8 mm

Épaisseur de bride (FT): 3.0 - 9.5 mm

Taille de trou (HS): 6.5 mm

Vis incluse: Non


Charge statique 1 (F1): 110N

Charge statique 2 (F2): 90N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

Les pièces 4Z installées sur une tige lisse de 3/8" (M10) dans la direction F2 a une charge statique nominale de 15 lb (67 N).



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

