

Strut Channel Type A, Slotted, Steel, Pregalvanized, 2m long 41mm x 41mm x 1.5mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

A15L2000PG

FONCTIONS

Rail formé à froid, avec trous oblongs

Rails de montage pour des applications lourdes

Pour la fixation individuelle ou pour construire efficacement les réseaux de tuyau ou tube



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 317096

Type de profil de montage: A (41 x 41 mm)

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Épaisseur (T): 1.5 mm

Longueur (L): 2000mm

Hauteur (H): 41 mm



Largeur (W): 41 mm

A: 22.3 mm

B: 11 mm

C: 27 mm

D: 50 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

