

Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 4–20 mm, trou 14mm, galvanisé à chaud



RÉFÉRENCE CATALOGUE

C20HD

FONCTIONS

Attache de poutre multifonctionnelle

À utiliser avec le câble/conduit/collier de serrage ou la rondelle carrée pour la bride en C multifonctionnelle

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 336100

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Épaisseur de bride (FT): 4 - 20 mm

Taille de trou (HS): 14 mm

Diamètre de vis (Sc): 6


Longueur de la vis (L): 25mm

Couple de serrage (TQ): 3 N·m

Charge statique: 1100N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

