

# Crampon C multifonctionnelle pour IPE/IPN 17-30 mm, trou 14mm, galvanisé à chaud



## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**C30HD**

## FONCTIONS

Attache de poutre multifonctionnelle

À utiliser avec le câble/conduit/collier de serrage ou la rondelle carrée pour la bride en C multifonctionnelle

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 336110

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Épaisseur de bride (FT): 17 - 30 mm

Taille de trou (HS): 14 mm

Diamètre de vis (Sc): 8


Longueur de la vis (L): 30mm

Couple de serrage (TQ): 3 N·m

Charge statique: 1100N

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



© 2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

