

Adapt. ajust. pr poutre en I, Bride 6–19 mm, Poutre 100–365 mm, électrogalvanisé

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSBS4N

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its innovative design allows quick and easy installation onto a wide range of steel I-Beams. It is ready to use out of the box, eliminating the need for pre-assembly or loose hardware and its snap-off bolts make inspection of seismic sway braces simple.



FONCTIONS

Aucune pièce détachée

Aucun assemblage nécessaire

Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l'installation et l'inspection des attaches stabilisatrices parasismiques

Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique

Testé selon la Spécification FM®



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 404131

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Épaisseur de bride (FT): 6 - 19 mm

A: 100 - 365 mm

Taille du piquet 1 (RS1): 3/8"

Taille du piquet 2 (RS2): 1/2"

Hauteur (H): 67 mm


Largeur (W): 92 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La fixation pour structure et l'élément de renfort ne sont pas inclus.

Charges FM								
Référence	Capacité horizontale par installation vue d'en haut							
	Perpendiculaire à la structure				Parallèle à la structure			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBS3	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS4	5240 N	9830 N	12580 N	13070 N	3640 N	6130 N	9250 N	13380 N
CSBS5	5420 N	9510 N	11470 N	12760 N	4890 N	8090 N	9740 N	11920 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America +1.800.753.9221 Option 1 – Customer Care Option 2 – Technical Support	Europe Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793	Europe Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404	APAC Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500
---	--	--	--

