

Collier de serrage pour charge lourde, DIN 3567, HD, 88,9mm dia, 3" tuy

RÉFÉRENCE CATALOGUE

DIN089HD

FONCTIONS

Pour des exigences statiques élevées dans la construction industrielle

Adapté aux applications pour point fixe

Peut être soudé sur une poutre en T pour former un élément coulissant



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 400212

Matériau: Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Diamètre extérieur (OD): 88.9 mm

Taille du tuyau: 3"

NB/DN: 80

Taille de trou (HS): 14 mm

Largeur (W): 40 mm

Épaisseur (T): 6 mm

A: 136 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

