

Ecrou rail E0-E1 prémonté M8x40mm, EZ, électrozingué



RÉFÉRENCE CATALOGUE

KP2708040

FONCTIONS

S'utilise avec les profils en C

Prémontée avec une rondelle de grand diamètre et un écrou

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 590077

Type de canal: E0;E0L;E1

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Diamètre de vis (Sc): 8

Longueur de la vis (L): 40mm

A: 25 mm



B: 14 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La force de glissement F2 est limitée à 600 N pour tous les types d'écrous et de boulons en T pour système de canal en C.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1300 N
E0L	800 N
E1	1900 N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

