

Collier a deux vis, ovale pour chauffe eau solaire, DN25, M8/M10, EZ

RÉFÉRENCE CATALOGUE

MXOVDN25EG

FONCTIONS

Conçu pour supporter un bi-tube solaire flexible pré-isolé pour liaison panneau solaire, avec câble de sonde

La forme du collier lui permet une fixation stable au mur ou au plafond



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 403800

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

NB/DN: 25

Taille du piquet (RS): M8;M10

A: 71 mm

B: 124 mm

Largeur (W): 20 mm

Épaisseur (T): 2 mm

Diamètre de vis (Sc): 6

Longueur de la vis (L): 20mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

