

Embase pour bâti en H Pyramid, mousse

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PHB



FONCTIONS

La base en mousse ou en caoutchouc limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Interface de toiture en caoutchouc, idéale pour les installations de panneaux solaires

Matériel de fixation préinstallé sur les embases

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Accepte les rails de montage standard

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 360422

Matériau: Acier;Polypropylène;Polyéthylène

Finition: Galvanisé à chaud

Température: -34 to 54.4 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Interface de toit: Mousse

Type de profil de montage: A (41 x 41 mm)

Hauteur (H): 117 mm



Longueur (L): 314mm

Largeur (W): 314 mm

Surface: 0.09m²

Poids unitaire: 1.8 kg

Charge statique: 3335N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

