

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux, acier ressort, trou 14 mm non fileté



RÉFÉRENCE CATALOGUE

TDH

FONCTIONS

Installation facile

Si un raccord fileté est nécessaire, utilisez l'écrou carré THHM et enclenchez

Utilisez l'outil de perforation TDHP pour percer un trou dans le platelage



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 179920

Matériau: Ressort acier



Finition: nVent CADDY Armour

Taille de trou 1 (HS1): 6.8 mm

Taille de trou 2 (HS2): 14 mm

Taille de trou 3 (HS3): 10 1/2mm

D: 50 mm Max



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

