

Collier de serrage ovale avec écrou

FONCTIONS

Conçu pour supporter un bi-tube solaire flexible pré-isolé pour liaison panneau solaire, avec câble de sonde

La forme du collier lui permet une fixation stable au mur ou au plafond



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	NB/DN	Taille du piquet (RS)	A	B	Largeur (W)
MXOVDN1012EG	401161	10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm	20 mm
MXOVDN1215EG	401244	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm	20 mm
MXOVDN1618EG	401245	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm	20 mm
MXOVDN20EG	401246	20	M8, M10	58 mm	108 mm	20 mm
MXOVDN25EG	403800	25	M8, M10	71 mm	124 mm	20 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur (T)	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)
MXOVDN1012EG	401161	2 mm	6	20mm
MXOVDN1215EG	401244	2 mm	6	20mm
MXOVDN1618EG	401245	2 mm	6	20mm
MXOVDN20EG	401246	2 mm	6	20mm
MXOVDN25EG	403800	2 mm	6	20mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

