

Rotule orientable RTU

FONCTIONS


Pivote jusqu'à un angle de 15°



Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Diamètre de vis (Sc)	Longueur de la vis (L)	Hauteur (H)	Charge statique
RTUM10	583590	10	18mm	75 mm	2500N
RTUM10L18	583610	10	18mm	85 mm	2500N
RTUM8L15	583600	8	15mm	66 mm	2500N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

