

Profilé en caoutchouc pour rail



FONCTIONS

Profilé isolant en EPDM pour éviter tout contact entre le support et le conduit de ventilation

S'utilise avec les profils en C

Peut être utilisé avec des tiges filetées jusqu'à M10


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Température	Type de canal	Longueur (L)	Hauteur (H)
ISOE01	400914	Caoutchouc EPDM-SBR	-50 to 110 °C	E0, E0L, E1, E2, E2L, E3, E4	30m	6 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
ISOE01	400914	31 mm	8.5 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

