

# VF Clip Panne - C



## FONCTIONS

Offre une fixation à partir de panne et de poutrelle, pour des assemblages nVent CADDY Speed Link, du câble, des crochets en S ou de la chaîne

S'installe à partir du plancher à l'aide de l'outil VAFT et du conduit




## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau      | Finition           | Épaisseur de bride (FT) | A            | B     |
|---------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------------|--------------|-------|
| VF14                | 179850            | Ressort acier | nVent CADDY Armour | 1.5 - 6 mm              | 20 mm<br>Min | 80 mm |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | C     | Taille de trou (HS) | Charge statique |
|---------------------|-------------------|-------|---------------------|-----------------|
| VF14                | 179850            | 90 mm | 7.1 mm              | 700N            |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

