

Pieds de nivellement HD, LFHD



Pieds réglables pour la mise à niveau des armoires installées sur sol irrégulier. Réduisent le temps de nettoyage grâce à des filetages étanches entièrement revêtus. Usinage nécessaire. Conception conforme aux normes EHEDG.

FONCTIONS

Description: Pieds réglables pour la mise à niveau des armoires installées sur sol irrégulier. Réduisent le temps de nettoyage grâce à des filetages étanches entièrement revêtus. À monter directement sur le châssis de l'armoire. Conception conforme aux normes EHEDG.

Matériau: Acier inoxydable AISI 304. Scellement en silicone approuvé par la FDA.

Unité de livraison: 4 pièces avec accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur	Famille de produits	Matériau
LFHD04	178mm	65mm	65mm	104 – 140mm	Montage mural	Acier inoxydable 304

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.