

Climatiseur de toit, DEK



L'unité de refroidissement de toit DEK avec indice de protection IP54 assure le refroidissement d'une armoire ou d'un ensemble complet, en fonction des besoins de refroidissement et du niveau de consommation d'énergie souhaité. Elle est placée au-dessus de l'armoire et est idéale lorsqu'il n'y a pas assez d'espace sur la porte ou les panneaux latéraux.

FONCTIONS

Finition : Les versions en acier galvanisé sont en coloris RAL 7035

Limites de température à l'extérieur : +20 °C à 55 °C* | +20 °C à 50 °C

Limites de température à l'intérieur : +20 °C à +50 °C

Quantité fournie : 1



SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Réfrigérant
DEK04BTU9	410W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK04BTUB	410W	240W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08BTU9	820W	680W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08BTUB	820W	680W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12BTU9	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12BTUB	1150W	900W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15BTU9	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Réfrigérant
DEK15BTUB	1550W	1200W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20BT09	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20BT0B	2050W	1560W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20LT09	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20LT0B	2050W	1560W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20NTU9	2050W	1560W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK20NTUB	2050W	1560W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK30BT09	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30BT0B	2900W	2250W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30LT09	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30LT0B	2900W	2250W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK30NTU9	2900W	2250W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK30NTUB	2900W	2250W	460V	3Ph	60 Hz	R134a

Table 2/3

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Réfrigérant
DEK40BT09	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40BT0B	3850W	2870W	230V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40LT09	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40LT0B	3850W	2870W	400V	3Ph	50/60 Hz	R134a
DEK40NTU9	3850W	2870W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK40NTUB	3850W	2870W	460V	3Ph	60 Hz	R134a
DEK04CT09	410W	240W	115V	1Ph	60 Hz	R134a
DEK04CT0B	410W	240W	115V	1Ph	60 Hz	R134a
DEK08CT09	820W	680W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08CT0B	820W	680W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08GT09	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK08GT0B	820W	680W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12CT09	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Réfrigérant
DEK12CT0B	1150W	900W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12GT09	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK12GT0B	1150W	900W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15CT09	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15CT0B	1550W	1200W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15GT09	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a
DEK15GT0B	1550W	1200W	400V, 440V	2Ph	50/60 Hz	R134a

Table 3/3

Référence catalogue	Capacité de refroidissement, L35L35	Capacité de refroidissement, L35L50	Tension nominale	Nombre de phases	Fréquence	Réfrigérant
DEK20CT09	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a
DEK20CT0B	2050W	1560W	115V	1Ph	50/60 Hz	R134a

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

