

PXI Express Controller, 4 HP, I5-1145G7E 32-1024

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21265-124



nVent SCHROFF PXIe est le contrôleur embarqué 3U à l'emplacement le plus compact et le plus puissant pour les plates-formes PXI Express et CPClexp. Grâce à son interface très complète et évolutive, il s'intègre parfaitement à la plupart des applications de test et de mesure. Le contrôleur est piloté par un processeur Intel® Core™ i3/i5 de 11e génération associé à une mémoire DDR4 pouvant atteindre 64 Go. Il prend facilement en charge les applications à large bande passante grâce à une interconnectivité système évolutive PCIe Gen4 et 2500BASE-T double.

FONCTIONS

Contrôleur pour système PXI Express, 3 U, 4 F, avec processeur Intel Core I5-1145G7E

Spécifications matérielles PXI™-5 PXI Express Conforme à la rév.2.0

Bande passante PCIe maximale de 14 Go/s

Stockage m.2 NVMe et DDR4 évolutif

3x USB3.1, 2x GbE et 1x DP 1,2 sur la face avant

BIOS embarqué AMI Aptio® entièrement personnalisable

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Système

Type: Régulateur

Transfert de données: PCIe Gen3

Hauteur du rack: 3U

Conformité: PXISA PXI-5 R1.1

Profondeur: 160mm

Poids net: 0.4kg

Quantité par colis: 1

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour

l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Conforme à PICMG rév. 3.0 et PXI-6.

Contrôleurs modifiés disponibles sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.