

PDU Edge -48 VDC 8 x 35 A et 2 x 60 A

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21280-001

L'unité nVent Edge-DC-48 V DC (DCDU) assure une distribution d'alimentation efficace et fiable pour les télécoms et l'informatique, garantissant des performances et une protection optimales de votre infrastructure critique.

FONCTIONS

Capacité d'alimentation élevée : Entrée robuste 250 A 48 V CC

Fonction d'accouplement aveugle : Prend en charge les modules DC commutés et mesurés de 10 A à 60 A

Alarme de déclenchement du disjoncteur : Notification immédiate pour améliorer les temps de réponse

Conformité aux normes industrielles : Certification UL/CE

Disjoncteurs remplaçables à chaud avec mesure précise : Pour l'énergie, la puissance, le courant et la tension au niveau de l'entrée et des dispositifs

Contrôle granulaire avec commutation au niveau du dispositif : Gestion des dispositifs individuels pour des performances optimisées

Suivi du niveau de facturation : Identification des défaillances potentielles du système

Système d'alerte intelligent : Fournit des informations de surintensité, de surtension, de sous-tension et d'autres dépassements de seuil

Interface de régulateur : Connexion en réseau TCP ou IP

Gestion locale : Dotée d'un bouton-poussoir sur la face avant pour activer ou désactiver la sortie du module. L'indicateur LED d'état de la face relaie rapidement les informations du module à l'utilisateur local



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Unité de distribution d'alimentation

Disjoncteur: - 48 VDC 60 Amp; - 48 VDC 35 Amp

Nombre de disjoncteurs: 10

Profondeur: 410mm

Tension d'entrée CC: -48V min

Type de mesure: Sortie

Nombre de sorties commutées: (2) 60 A; (8) 35 A

Hauteur du rack: 3U

Largeur du rack: 84HP

Courant nominal: 250A

Type: - 48 V DC/0V

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour connaître la configuration exacte, reportez-vous au tableau de livraison.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.