

Unité de régulation pour LHX+ 5 kW et 10 kW

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23130-668



L'unité de commande complète le LHX+. Elle se connecte aux capteurs LHX+ et à la vanne de liquide de refroidissement motorisée 23130-607. Cela permet au refroidisseur de réguler le débit d'air du liquide de refroidissement en fonction d'un point de consigne de température d'air refroidi (alimentation). Une fonctionnalité de surveillance à distance avancée et diverses fonctions de configuration sont intégrées.

FONCTIONS

Régulation du débit de liquide de refroidissement en fonction du point de consigne de température de l'air réfrigéré (alimentation). Plus de fonctions de régulation avec un kit de contrôle de l'eau

Indépendante, unité de commande 19" compacte sans fils lâches dans la partie supérieure de la baie

Connexions de capteurs « plug and play » clairement indiquées

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur: 88mm

Profondeur: 220mm

Compatible avec: Varistar; Varistar CP

Quantité par colis: 1

Couleur: Gris foncé

Code couleur: RAL 7021

Finition: Aluzinc

Tension d'entrée CA: 230V

Matériau: Acier

Famille de produits: Varistar CP

Type de produit: Unité de régulation

Hauteur du rack: 2U

Largeur: 439.5mm

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans

engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Écran d'affichage externe en option.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

