

Guide-carte| avec codage, pour CPCI,VME64x, PC



Nouvelle génération de guide-cartes avec détrompage pour PCB ou unités enfichables. Forme une interface fiable entre les mécaniques de bac à cartes et les sous-ensembles. Grâce à la conception optimisée et au nouveau matériau plastique de haute qualité, la stabilité a été considérablement accrue, et les propriétés de sécurité incendie ont également été améliorées. Le matériau garantit une faible inflammabilité, une faible toxicité et densité de fumée et répond aux exigences de la norme EN 45545-2 (sécurité anti-incendie dans les véhicules ferroviaires) R22, R23 et R24 avec le niveau de risque le plus élevé HL3. De plus, les guide-cartes sont également considérés comme « sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21.

FONCTIONS

NOUVELLE génération de guide-cartes avec détrompage en matière plastique pour un maintien fiable des PCB ou des unités enfichables

Stabilité significativement accrue, grâce à une conception optimisée et un matériau (PC) de haute qualité

Propriétés de sécurité incendie améliorées, répond à toutes les exigences EN 45545-2 R22, R23 et R24 avec HL3

« sans halogène », conformément à la norme IEC 61249-2-21

Fixation possible sur des profils (aluminium extrudé) ou des plaques d'épaisseur 1,5 mm

Possibilité de visser les guide-cartes sur les profilés horizontaux de types H et R, pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées.

Clip ESD disponible en option pour un contact conducteur entre le circuit imprimé et le profil

Température de stockage : de -40 °C à 130 °C

Famille de produits:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Type de produit:	Support de guidage
Type:	Codage
Compatible avec:	Bacs à cartes; Coffrets; Châssis 19"; Systèmes



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Profondeur de la carte	Largeur de rainure	Couleur	Matériau	Quantité par colis	Conformité	Finition
64568-089	160mm	2	Rouge	Plastique renforcé de fibres	1	EN 45545-2	
64568-090	160mm	2	Gris	Plastique renforcé de fibres	1	EN 45545-2	
24568-331	280mm	2.5	Rouge, Argent	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodisé
24568-332	340mm	2.5	Rouge, Argent	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodisé
24568-341	280mm	2.5	Gris, Argent	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	10	EN 45545-2	Anodisé
24568-342	340mm	2.5	Gris, Argent	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	10	EN 45545-2	
24568-356	160mm	2	Rouge	Plastique renforcé de fibres	10	EN 45545-2	
24568-357	70mm	2	Rouge	Plastique renforcé de fibres	10	EN 45545-2	
24568-358	160mm	2	Gris	Plastique renforcé de fibres	10	EN 45545-2	
24568-360	70mm	2	Gris	Plastique renforcé de fibres	10	EN 45545-2	
64568-085	70mm	2	Rouge	Plastique renforcé de fibres	1	EN 45545-2	
64568-086	70mm	2	Gris	Plastique renforcé de fibres	1	EN 45545-2	
64568-091	220mm	2	Rouge	Plastique renforcé de fibres	1	EN 45545-2	
64568-092	220mm	2	Gris	Plastique renforcé de fibres	1	EN 45545-2	
64568-111	220mm	2.5	Rouge, Argent	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-109	160mm	2.5	Rouge, Argent	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-110	160mm	2.5	Gris, Argent	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	1	EN 45545-2	
64568-112	220mm	2.5	Gris, Argent	Plastique renforcé de fibres, Aluminium	1	EN 45545-2	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.