


LHX+| Unité de contrôle



L'unité de commande complète le LHX+. Elle se connecte aux capteurs LHX+ et à la vanne de liquide de refroidissement motorisée 23130-607. Cela permet au refroidisseur de réguler le débit d'air du liquide de refroidissement en fonction d'un point de consigne de température d'air refroidi (alimentation). Une fonctionnalité de surveillance à distance avancée et diverses fonctions de configuration sont intégrées.

FONCTIONS

Régulation du débit de liquide de refroidissement en fonction du point de consigne de température de l'air réfrigéré (alimentation). Plus de fonctions de régulation avec un kit de contrôle de l'eau

Indépendante, unité de commande 19" compacte sans fils lâches dans la partie supérieure de la baie

Connexions de capteurs « plug and play » clairement indiquées

Matériau: Acier
Type de produit: Unité de régulation
Hauteur du rack: 2U

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Profondeur	Compatible avec	Quantité par colis	Couleur	Code couleur
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Gris foncé	RAL 7021
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Tension d'entrée CA	Largeur
23130-664	Aluzinc	100 – 260V	439.5mm
23130-668	Aluzinc	230V	439.5mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Écran d'affichage externe en option.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.