

Module enfichable avec poignée IEL, Avec blindage, Noir, 3 U



Module enfichable, avec poignée IEL
d'insertion/d'extraction noire, 3 U, montage avant. La face
avant en U permet un blindage avec un joint textile.

FONCTIONS

Face avant en U pour joint textile

Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Permet l'installation d'un microswitch

Permet l'installation des pions de détrompage
conformément à la norme IEC60297-3-103/ IEEE 1101.10

Finition: Anodisé; Passivé
Matériau: Aluminium
Type de produit: Face avant
Type: Face avant avec poignée (PIU)



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Type de poignée	Fixation	Type de joint	Finition avant
20848-585	4HP	1	IEL	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-587	6HP	1	IEL	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-589	8HP	1	IEL	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-590	10HP	1	IEL	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé
20848-591	12HP	1	IEL	À visser à l'avant	Textile EMC	Anodisé

Table 2/2

Référence catalogue	Face d'appui	Arêtes traitées	Conformité	Blindage électromagnétique	Hauteur (H)	Hauteur du rack	Largeur (W)
20848-585	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Oui	128.4mm	3U	20mm
20848-587	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Oui	128.4mm	3U	30.1mm
20848-589	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Oui	128.4mm	3U	40.3mm
20848-590	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Oui	128.4mm	3U	50.5mm
20848-591	Décapé	Non	CEI 60297-3-102, IEEE 1101,10, CEI 60297-3-103, IEEE 1101,1/11	Oui	128.4mm	3U	60.6mm

DIAGRAMMES

3U



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

