

Capuchon ADK pour profil de montage



Les embouts de rail ADK de nVent CADDY offrent une solution sûre et rapide pour manipuler les rails de support à bords tranchants. Les embouts ADK s'insèrent facilement dans les extrémités des rails de support coupés en usine ou sur le terrain et aident à prévenir les blessures potentielles causées par les bords rugueux trouvés aux extrémités des matériaux. De plus, cette solution simple fonctionne avec plusieurs types de profils de rails de support et est disponible en plusieurs couleurs différentes pour s'adapter aux applications individuelles.

FONCTIONS



S'insère dans le rail ERISTRUT type A

Possibilité de séparer le capuchon en 2 capuchons pour rail ERISTRUT type C

Matériau: Polyéthylène

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Couleur	Type de profil de montage	Hauteur (H)	Largeur (W)	A	B	Épaisseur (T)
ADK421	Bleu	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm
ADK421GY	Gris	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm
ADK421RD	Rouge	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	41.2 mm	41.2 mm	20.6 mm	8.5 mm	11.5 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

