

Support combiné pour boîtier/conduit B18



Le support combiné pour boîtier/conduit B18 nVent CADDY propose une solution efficace et sécurisée pour l'installation de conduits et de boîtiers électriques dans les applications en hauteur en rationalisant le processus avec une tige de dérivation à filetage simple. Le système est conçu pour offrir une efficacité accrue sur le terrain avec notre gamme d'attaches pour conduits nVent CADDY de pointe.

FONCTIONS

La fonction de séparation à la ligne de pliure peut être facilement modifiée à la main tout en conservant la certification UL

Élimine le besoin de conduit à courbure de décalage

Conçu pour être polyvalent et réutilisable

Gains de temps et de main-d'œuvre grâce aux premiers moyens de support intégrés

Conforme aux normes NEC® et CEC

Matériau: Acier;Spring Acier
Finition: Prégalvanisé;nVent CADDY Armour




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Taille de trou (HS)	Type de trou	Vis incluse	Longueur de la vis (L)	Longueur (L)	Largeur (W)
16MB18A		6.4 mm	Brut	Non		457.2mm	53.34 mm
6MB18A		6.4 mm	Brut	Non		457.2mm	53.34 mm
812MB18A	18 - 30 mm	6.4 mm	Brut	Non		457.2mm	53.34 mm
812MB18S				Oui	14.3mm	457.2mm	53.34 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La norme NEC® 300.11 requiert l'utilisation d'un câble/d'une tige de dérivation dédiée. Pour les tronçons de conduit simples et multiples.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

