

Attache de poutre pour conduit BC-MSM, montage latéral



FONCTIONS

Installation facile sur les ailes de poutre

Élimine la déformation du conduit que pourrait causer le déport


L'attache de conduit pivote à 360 degrés

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur (OD)	Épaisseur de bride (FT)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
BC16MSM		12.7 mm Max	3 N·m	110N
BC20MSM		12.7 mm Max	3 N·m	110N
BC24MSM		12.7 mm Max	3 N·m	110N
BC32MSM		12.7 mm Max	3 N·m	110N
BC812MSM	18 - 30 mm	12.7 mm Max	3 N·m	120N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

