


Attache de poutre soudée BC13, charge moyenne



FONCTIONS



Fixation pour structure sur poutres pour soutenir une tige filetée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	B	Longueur de la vis (L)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
BC130037EG	Acier	Électro-galvanisé	22.2 mm Max	28.57 mm	44.5mm	6.78 N·m	2890N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

