

Support de plancher cellulaire pour tige filetée



FONCTIONS

Verrouillage grâce à la bande de fixation pour ossature

Empêche la torsion ou le desserrage dû aux vibrations

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Type de trou	Charge statique
DH4TI	6.4 mm	Fileté	700N
DH6TI	9.5 mm	Fileté	700N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Vérifiez la capacité de charge recommandée auprès du fabricant du support.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

