

Conduit Trapeze CCT125



La gamme de conduits trapézoïdaux CCT125 nVent CADDY est une méthode rapide et économique pour installer de plus grands circuits de dérivation sur des installations trapézoïdales au plafond. La série CCT125 réduit le temps d'installation et le coût des matériaux en éliminant les fixations traditionnelles, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires qui cherchent à maximiser l'efficacité de leurs installations.

FONCTIONS

Idéal pour les grands circuits de dérivation

Convient aux chutes de trapèze à tige filetée de 3/8" et 1/4"

Jusqu'à 25 % d'économies sur les matériaux par rapport aux méthodes traditionnelles

Réduit le temps d'installation jusqu'à 50 %

Conforme à la norme UL® 2239

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Nombre de conduits	Taille du piquet (RS)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Taille de trou 3 (HS3)	Taille de trou 4 (HS4)
CCT125X12	6	10	11.11 mm	7.14 mm	3.17mm	41.27mm
CCT125X24	12	10	11.11 mm	7.14 mm	3.17mm	41.27mm
CCT125X36	18	10	11.11 mm	7.14 mm	3.17mm	41.27mm
CCT125X96	48	10	11.11 mm	7.14 mm	3.17mm	41.27mm

Table 2/2


Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	Longueur 4 (L4)	Longueur (L)
CCT125X12	304.8 mm	355.6 mm	50.8mm	50.8 mm	356mm
CCT125X24	610 mm	660 mm	50.8mm	50.8 mm	660mm
CCT125X36	914 mm	965 mm	50.8mm	50.8 mm	965mm
CCT125X96	2489 mm	2438 mm	50.8mm	50.8 mm	2489mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour les tiges filetées trapézoïdales de 3/8" et 14/4" utilisez une rondelle ou SN25 pour les applications de tiges filetées 1/4".

Le tableau contient les valeurs maximales de taille de conduit.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

