

DOSR : Renfort anti-soulèvement à double déport pour les tuyauteries en CPVC



FONCTIONS

Permet une installation rapide et facile de la tuyauterie

La languette de clouage intégrée permet un montage rapide et temporaire sur n'importe quelle surface

Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie

Positionne le tuyau à 1-1/2" (38 mm) de la surface de montage, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des cales en bois

Répond aux exigences rigoureuses de la norme UL® 203 en matière de poussée verticale

Homologué UL® à la fois comme support et renfort anti-soulèvement dans l'orientation du double déport

Conforme aux exigences de la norme NFPA® 13 en matière de charge statique

Inclut les vis de montage

Peuvent être utilisées avec l'écrou de renfort 3TW pour des installations sur solive en bois composite

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	A	Épaisseur (T)	Espacement entre les crochets
DOSR075	5.1 mm	132.1 mm	25.4 mm	88.9mm	38.1 mm	1.3 mm	1.65 m Max

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	A	Épaisseur (T)	Espacement entre les crochets
DOSR100	5.1 mm	147.3 mm	25.4 mm	86.4mm	38.1 mm	1.3 mm	1.65 m Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

