

Attache poutre universelle, électrozingué, tige M12, rebord max 19,1 mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

3000050EG

FONCTIONS

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 23) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 19 and 23)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Fonte

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 1/2"

Épaisseur de bride (FT): 19.05 mm Max

A: 28.57 mm


Couple de serrage (TQ): 10.85 N·m

Charge statique 1 (F1): 4200N

Charge statique 2 (F2): 3400N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

