

Collier clevis 401, EG, PG, 3/4" Tuyau, 20 DN, 27 mm OD, M10 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

4010075EG

FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyau de 1/2 à 2 po)

La partie inférieure du Clevis pivote pour permettre au tuyau d'être alimenté dans les deux directions

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 1) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 1)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé;Prégalvanisé

Taille du tuyau: 3/4"

NB/DN: 20

Diamètre extérieur (OD): 27 mm



Taille du piquet (RS): M10

A: 64 mm

B: 32 mm

C: 9 mm

Charge statique: 2700N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

