

Equerre 90° en L , 25x25mm, trous 6.3mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

AB

FONCTIONS

Offre une fixation à partir de structure béton ou de bois, pour des assemblages nVent CADDY Speed Link, du câble, de la tige filetée, des crochets en S ou de la chaîne



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille de trou 1 (HS1): 6.3 mm

Taille de trou 2 (HS2): 6.3 mm



Hauteur (H): 25.3 mm

Longueur (L): 25.3mm

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 2.74 mm

Charge statique: 700N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

