

Attache de panne en « Z » à tige AF-Ti/T, 0,25" Trou, Taraudé, 1,6–6,4 mm Rebord



RÉFÉRENCE CATALOGUE

AF144TI

FONCTIONS

S'utilise pour soutenir les tiges filetées 1/4" et de 3/8" à partir des brides de pannes de 1/16" à 1/4" d'épaisseur

À marteler ou installer depuis le sol à l'aide de l'outil VAFT

Permet de fixer une tige filetée sur une panne en Z



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Ressort acier


Finition: nVent CADDY Armour

Taille de trou (HS): 0.25 mm

Type de trou: Fileté

Épaisseur de bride (FT): 1.6 - 6.4 mm

Charge statique: 440N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

