

Anneau de boue réglable, 3 Groupe, 19,1–38,1 mm plaque de plâtre

RÉFÉRENCE CATALOGUE

AMR1224TG

FONCTIONS

Anneau de boue réglable pour s'adapter à diverses épaisseurs de cloison sèche

Peut être ajusté après l'installation de la cloison sèche



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Boîtier: 3

Épaisseur de la cloison sèche: 19.1 - 38.1 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Peut être utilisé avec l'extension du couvercle de protection étanche réglable nVent CADDY (vendue séparément) qui se fixe à l'anneau intérieur pour plus de profondeur jusqu'à 57,2 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nVent.com/ENDDT)

