

Attache de poutre pour conduit BC200-CD, 25–33 mm OD, 16 mm Max. Rebord

RÉFÉRENCE CATALOGUE

BC200CD2B

FONCTIONS

Élimine la déformation du conduit que pourrait causer le déport

Trou fileté à l'arrière

Idéal pour les applications électriques, mécaniques et de CVC (chauffage, ventilation et climatisation)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé


Diamètre extérieur (OD): 25 - 33 mm

Épaisseur de bride (FT): 16 mm Max

Taille du piquet (RS): 6

Couple de serrage (TQ): 4 N·m

Charge statique: 440N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

