

Support d'angle étendu nVent CADDY Cat HP, 9,5 mm Trou

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CATHBA6



FONCTIONS

Permet une installation rapide des crochets en J au plafond à des hauteurs fixes

Permet de créer des arbres de crochets en J personnalisés sur le terrain

Une adaptation parfaite aux crochets en J signifie qu'aucun mouvement n'est possible lors de l'installation des câbles



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier



Finition: Prégalvanisé

Taille de trou (HS): 9.5 mm

Longueur (L): 318mm

Largeur (W): 44 mm

Profondeur (D): 43mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

