

Cat HP J-Hook Mod Clip with Hammer-On Flange Clip, Swivel, 1/8"–1/4" Flange

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CATHPM24

The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook Mod Clip with Hammer-On Flange Clip, Swivel combines the ease of hammer-on installation without the need for screws or rivets and features a 360-degree rotation for versatile cable routing. This stable cable management solution provides ultimate flexibility on the job and while minimizing inventory impact.

FONCTIONS

Requires only a hammer to install

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY




ATTRIBUTS DU PRODUIT

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Épaisseur de bride (FT): 3.18 - 6.35 mm

Charge statique: 334kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

