

Conduit Trapeze CCT1, 48 Number of Conduits, 88.8"

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CCT1X90



La gamme de conduits trapézoïdaux CCT1 nVent CADDY est une méthode rapide et économique pour installer de plus petits circuits de dérivation sur des installations trapézoïdales au plafond. La série CCT1 réduit le temps d'installation et le coût des matériaux en éliminant les fixations traditionnelles, ce qui en fait une solution idéale pour les prestataires qui cherchent à maximiser l'efficacité de leurs installations.

FONCTIONS

Idéal pour les petites voies de dérivation

Bride coupe-feu pour fixation directe au plafond/support

Convient aux chutes de trapèze à tige filetée de 3/8" et 1/4"

Jusqu'à 25 % d'économies sur les matériaux par rapport aux méthodes traditionnelles

Réduit le temps d'installation jusqu'à 50 %

Conforme à la norme UL® 2239



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Nombre de conduits: 48

Taille du piquet (RS): 10

Taille de trou 1 (HS1): 11.11 mm

Taille de trou 2 (HS2): 7.14 mm

Taille de trou 3 (HS3): 3.17mm

Taille de trou 4 (HS4): 34.9mm

Longueur 1 (L1): 2210 mm

Longueur 2 (L2): 2256 mm

Longueur 3 (L3): 46.04mm


Longueur 4 (L4): 46.04 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour les tiges filetées trapézoïdales de 3/8" et 14/" utilisez une rondelle ou SN25 pour les applications de tiges filetées 1/4".

Le tableau contient les valeurs maximales de taille de conduit.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

