

Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau, S304, 19–25/7,14mm



RÉFÉRENCE CATALOGUE

CD1BSS

FONCTIONS

Le boulon captif et l'écrou intégré minimisent le nombre de pièces à manipuler ou à faire tomber

Le boulon à tête Combo est compatible avec les tournevis plats, cruciformes, Phillips n°3 ou Robertson n°2



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)

Type d'écrou: Écrou hexagonal

Diamètre extérieur (OD): 19 - 25 mm

Taille de trou (HS): 7.14 mm

Charge statique 1 (F1): 880N

Charge statique 2 (F2): 220N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

