

Bobine de câble, acier inoxydable, #18 câble préétiré

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSB18CBLSS



FONCTIONS

Couper à la longueur désirée

Câble de retenue préétiré

Certifié chimiquement compatible avec les systèmes de tuyauterie en CPVC

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier inoxydable 316 (EN 1.4401)

Facteur de sécurité de charge statique: 1.5:1

Taille du renfort: #18

Diamètre: 3.2 mm

Longueur de câble: 76.2m

Charge statique: 2750N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nVent.com/ENDDT)

