


Attache de bride pour câble MC/AC, montage latéral, 7,9–12,7 mm Rebord, 15,2 mm Max. OD



RÉFÉRENCE CATALOGUE

MAC258SM

FONCTIONS

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Conforme à l'article 300.4(d) de la norme NEC®, permettant ainsi de positionner le câble à un minimum de 1-1/4" de la face du goujon

Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC pour le support du câble MC/AC



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Ressort acier


Finition: nVent CADDY Armour

Épaisseur de bride (FT): 7.9 - 12.7 mm

Diamètre extérieur (OD): 15.2 mm Max

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les assemblages peuvent être soutenus depuis la plupart des structures principales et secondaires.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

