

Kit pour bâti en H Pyramid, mousse

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PHK



FONCTIONS

La base en mousse ou en caoutchouc limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Interface de toiture en caoutchouc, idéale pour les installations de panneaux solaires

Le kit comprend 2 embases dotées de matériel de fixation préinstallé, 6 boulons, 6 écrous de profil et 2 équerres pour réaliser le bâti en H

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Accepte les rails de montage standard



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Polypropylène;Polyéthylène

Température: -34.4 to 54 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Interface de toit: Mousse

Type de profil de montage: A (41 x 41 mm)

Hauteur (H): 117 mm

Longueur (L): 314mm

Largeur (W): 314 mm


Surface: 0.18m²

Charge statique: 6670N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La charge statique représente une pression de 3335 N par embase. L'installateur doit sélectionner le châssis afin de s'assurer que le bâti en H assemblé puisse supporter la charge qui lui sera appliquée.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/CADDY

