

Support avec profil de montage réglable en hauteur Pyramid ST, 406 x 178-457 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PSA16AH18



FONCTIONS

Le réglage en hauteur permet une navigation efficace du tuyau, du conduit, de la gaine de ventilation et du chemin de câbles autour des obstacles

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Polyéthylène;Polypropylène;Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Température: -45 to 65 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Longueur 1 (L1): 406 mm

Longueur 2 (L2): 483 mm

Hauteur (H): 178 - 457 mm



Largeur (W): 203 mm

Surface: 91613mm²

Poids unitaire: 3 kg

Charge statique: 6670N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/CADDY

