

Passerelle nVent CADDY Pyramid ST, 914 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PSB36A

FONCTIONS

Idéal pour soutenir plusieurs tuyaux, chemins de câbles et unités de traitement de l'air

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit


Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Fournit une meilleure répartition des charges, même avec des surfaces de toiture variables

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Différentes tailles et capacités de charge offrent la possibilité d'adapter la solution à l'application

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Polyéthylène;Polypropylène;Acier

Finition: Galvanisé à chaud

Température: -45 to 65 °C

Facteur de sécurité de charge statique: 3:1

Longueur 1 (L1): 914 mm

Longueur 2 (L2): 978 mm

Hauteur (H): 142 mm

Largeur (W): 203 mm



Surface: 118709mm²

Poids unitaire: 4 kg

Charge statique: 8900N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les charges statiques sont supposées être uniformément réparties.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

