

Attache sans outil pour nVent CADDY Pyramid pour tuyauterie, 12,7–22,4 mm OD

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PTF1C

FONCTIONS

Montage par simple pression, sans outil ni attache pour profil de montage

2 tailles d'attache disponibles pour mieux s'adapter aux besoins du projet

Les attaches et l'embase en plastique ne provoquent pas de corrosion au niveau du tuyau



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Nylon

Température: -45 to 65 °C



Diamètre extérieur (OD): 12.7 - 22.4 mm

Longueur (L): 40.6mm

Largeur (W): 19.1 mm

A: 9.5 mm

Poids unitaire: 0.01 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

