

Extension à double bascule nVent CADDY Speed Link Y-Toggle, embout avec œillet, 1,5 mm Câble, 0,8 m Y Longueur

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLD15Y800



FONCTIONS

Se fixe dans les trous des éléments de la structure du bâtiment ou de l'installation

Conçu pour la fixation de luminaires

Stabilisation améliorée grâce à sa forme Y



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm

Longueur du câble métallique « Y » (YL): 0.8m



A: 39 mm

B: 5 mm

Charge statique: 195N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Verrou nVent CADDY Speed Link non compris.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

