

Système de suspension Speed Link avec embout pour bac acier, câble 1,5mm x 2m



RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK15L2DH

FONCTIONS

Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout spécial pour fixation sur bacs acier

Se fixe rapidement et aisément en bord de bacs acier

Embout spécial à ressort se fixe dans le montant vertical du bac acier

Concept innovant protégeant le câble des bords tranchant des bacs acier, réduisant le risque de coupure du câble



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier;Alliage de zinc;Polypropylène

Finition: Électro-galvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 5:1

Conformité: SMACNA HVAC-DCS

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm

Longueur du câble métallique: 2m

Épaisseur de la tôle d'acier: 1.5 mm Max

A: 9.2 mm

Taille de trou (HS): 8 mm

Charge statique: 195N

Hauteur (H): 55 mm

Largeur (W): 19 mm

Épaisseur (T): 12.5 mm


Angle (a): 90 ° Max

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Charge indiquée valable uniquement si le bac acier peut lui aussi supporter cette charge.

Vérifiez avec le fournisseur la charge applicable des bacs acier utilisés.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

