

Bande à deux trous écartés SOSR pour tuyau CPVC, 3/4" Tuyau, 20 DN

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SOSR075



FONCTIONS

Inclut des bords évasés pour protéger la canalisation

Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie

Positionne le tuyau à 1-1/2" (38 mm) de la surface de montage, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des blocs séparateurs en bois

Peut être montée dans des positions aussi bien verticales qu'horizontales sur du béton, de l'acier et du bois

Répond aux exigences rigoureuses de la norme UL® 203 en matière de poussée verticale

Homologué UL® à la fois comme support et comme butée de tuyau

Conforme aux exigences de la norme NFPA® 13 en matière de charge statique

Inclut les vis de montage

Peuvent être utilisées avec l'écrou de renfort 3TW pour des installations sur solive en bois composite



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille du tuyau: 3/4"

NB/DN: 20

Taille de trou (HS): 5.1 mm

A: 68 mm



B: 92 mm

C: 25.4 mm

Épaisseur (T): 1.3 mm

Espacement entre les crochets: 1.65 m Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

